

# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Cosse

3240532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240532>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cosse de câble mâle plat, bleue, 1,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>, dimension de pointe 20 x 2,8 mm



## Avantages

- Zone de trempage brasée pour forces d'extraction extrêmes en association avec les pinces CRIMPFOX RCI...
- Enfichage simple et sûr des conducteurs avec « EASY ENTRY »
- Absence d'halogène
- Étamage électrolytique

## Données commerciales


Référence	3240532
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3461
Product key	BH3461
GTIN	4046356528023
Poids par pièce (emballage compris)	0,72 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,71 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	CN

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur
Caractéristiques du produit	Exempt d'halogène
	avec le système « Easy Entry »
	Brasé
	Isolé en PA

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	2,8 mm
Longueur de la douille	20 mm
Longueur cône d'entrée isolant	11 mm
Longueur zone de contact	9 mm
Longueur à dénuder maximale	8 mm
Epaisseur min.	0,8 mm
Cote intérieure collet d'isolation	4,5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	bleu (RAL 5015)
Matériau	Cu
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Revêtement	étamage électrolytique
Matériau isolant	PA
Composants	exempt d'halogène

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques techniques

Longueur de la douille	20 mm
------------------------	-------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 105 °C
Température permanente	105 °C
Température de courte durée	120 °C

# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Cosse


3240532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240532>



## Dessins

Dessin coté



# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Cosse

3240532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240532>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

### ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# C-BCSI 2,5/9X2,8 - Cosse

3240532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240532>



## Conformité environnementale

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,034 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)