

WP-CN BRASS PG9 - Contre-écrou



3241153

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241153>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, pour filetage Pg9, coloris: argenté



Avantages

- Les contre-écrous en laiton permettent de bloquer les raccords vissés pour tube de protection dans les perçages exempts de filetage.

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 3241153 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7DSA |
| Product key | AF7DSA |
| GTIN | 4046356785594 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,464 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,464 g |
| Numéro du tarif douanier | 73181900 |
| Pays d'origine | DE |

3241153

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241153>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|------------------|------------|
| Type de produit | Ecrou plat |
| Type de filetage | Pg9 |

Dimensions

| | |
|------------------------------------|--------|
| Hauteur | 2,8 mm |
| Type de filetage côté raccordement | Pg9 |

Indications sur les matériaux

| | |
|----------|-----------------|
| Matériau | Laiton, nickelé |
|----------|-----------------|

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 200 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

WP-CN BRASS PG9 - Contre-écrou



3241153

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241153>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140807 |
| ECLASS-15.0 | 27140807 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003608 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ce95ad09-7ed6-41f8-b6f1-cdee4ab4117b |