

# WP-FS IP68 PG21 - Joint plat



3241170

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241170>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint plat, matériau: Perbunan, indice de protection: IP68, coloris: noir, diamètre intérieur: 27 mm



## Avantages

- Les bagues d'étanchéité plates en Perbunan servent à garantir l'étanchéité des raccords vissés pour tube de protection sur des surfaces irrégulières
- Les indices de protection peuvent atteindre IP 68.

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3241170       |
| Conditionnement                     | 25 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 25 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7DSA        |
| Product key                         | AF7DSA        |
| GTIN                                | 4046356785761 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,238 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1,1 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 40169300      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# WP-FS IP68 PG21 - Joint plat



3241170

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241170>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                  |       |
|------------------|-------|
| Type de produit  | Joint |
| Type de filetage | Pg21  |

### Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hauteur            | 2,5 mm |
| Diamètre           | 34 mm  |
| Épaisseur de paroi | 2,5 mm |

### Dimensions intérieures

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Diamètre intérieur | 27 mm |
|--------------------|-------|

### Indications sur les matériaux

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Matériau   | Perbunan                         |
| Composants | exempt de silicone et d'halogène |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP68              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 120 °C |

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430319 |
| ECLASS-15.0 | 27430319 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001181 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,109 kg CO2e |
|---------|---------------|