

WP-OR PG36 - Joint d'étanchéité



3241200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241200>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint d'étanchéité, pour filetage Pg36, coloris: noir



Avantages

- Les joints toriques en Perbunan permettent une large gamme d'applications grâce à leurs propriétés telles que la résistance à l'huile et l'étanchéité à l'eau et à la poussière

Données commerciales

Référence	3241200
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356786065
Poids par pièce (emballage compris)	0,955 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,955 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Type de filetage	Pg36

Dimensions

Hauteur	2,5 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg36

Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	44 mm
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Matériau	Perbunan
----------	----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 120 °C
---------------------------------------	-------------------

WP-OR PG36 - Joint d'étanchéité



3241200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241200>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %