# C-RCEI 1,5/M3,5 - Cosse à œillet

3241202

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241202

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cosse annulaire, rouge, 0,5 ... 1,5 mm$^2$, M3,5, avec douille cuivre, pour sertissage isolation

## Avantages

- La résistance mécanique de la connexion est considérablement accrue grâce à la douille en cuivre (clip serti) installée en sus
- Les cosses à anneau isolées avec cône d'entrée isolant sont brasées et équipées du système 'EASY ENTRY'.

## Données commerciales


| | |
|---|---|
| Référence | 3241202 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3421 |
| Product key | BH3421 |
| GTIN | 4046356826075 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,885 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,885 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | TW |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Connecteur |
| Caractéristiques du produit | Exempt d'halogène |
| | Introduction conique des conducteurs |
| | Brasé |
| | Isolé en PA |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 6,6 mm |
| Longueur de la douille | 20,6 mm |
| Longueur cône d’entrée isolant | 11 mm |
| Espace milieu-cône d’entrée isolant | 6,3 mm |
| Epaisseur min. | 0,75 mm |
| Cote intérieure collet d'isolation | 4,1 mm |

Dimensions intérieures

| | |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 3,7 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | rouge (RAL 3001) |
| Matériau | Cuivre |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Revêtement | étamé |
| Matériau isolant | PA |
| Composants | exempt d'halogène |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Longueur de la douille | 20,6 mm |

### Conditions environnementales et de durée de vie


Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante optimale (stockage, transport) | 20,00 °C 50,00 % Humidité (RH), stockage du produit dans son emballage d'origine fermé. Éviter l'exposition directe au soleil ou à une source de chaleur. |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 105 °C |

| | |
|---|---|
| Température ambiante (montage) | -20 °C ... 100 °C |
| Température de courte durée | 100 °C |

## Dessins

Dessin coté



## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001052 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,021 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr