

CD 40X80 WH - Goulotte

3240626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240626>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, blanche, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 40 mm, hauteur : 80 mm, longueur 2 000 mm

Avantages

- Extraction sans outil et sans bavure de la nervure par le point de rupture prescrit
- Le coupe-goulotte PPS CD permet une coupe facile, sans effort et sans bavure grâce à sa transmission par levier et à sa géométrie de coupe spécifique.
- Coupe facile, sans effort et sans bavure avec cisaille pour goulottes CUTFOX-CD
- Les têtes larges et inclinées de la barrette de goulotte garantissent un montage facile et un maintien parfait du couvercle.
- Maintien sécurisé des câbles posés à l'aide d'étriers de retenue encliquetables latéralement sur les barrettes
- Les rivets à expansion plastiques permettent de fixer simplement les goulottes au moyen d'un outil à river.

Données commerciales

Référence	3240626
Conditionnement	16 Unité(s)
Commande minimum	16 Unité(s)
Clé de vente	BE7433
Product key	BE7433
GTIN	4046356629423
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 101 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 008,6 g
Numéro du tarif douanier	39259020
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Goulotte de câblage
-----------------	---------------------

Dimensions

Largeur	40 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	2000 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Composants	sans plomb

Câble/conducteur

Absence d'halogène	non
--------------------	-----

Propriétés mécaniques

Section d'utilisation	2671 mm ² (100 %)
Nombre de câbles pour un taux de remplissage de 60 %	96 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
---------------------------------------	------------------

CD 40X80 WH - Goulotte

3240626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240626>



Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240626>



CSA

Identifiant de l'homologation: 80202282



Approbation du sigle VDE

Identifiant de l'homologation: 40058456



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E328576

CD 40X80 WH - Goulotte

3240626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240626>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 10.0	EC000012
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 40X80 WH - Goulotte

3240626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240626>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

2,177 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr