# CD 60X80 WH - Goulotte

3240630

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240630

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, blanche, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 60 mm, hauteur : 80 mm, longueur 2 000 mm

## Avantages

- Extraction sans outil et sans bavure de la nervure par le point de rupture prescrit
- Le coupe-goulotte PPS CD permet une coupe facile, sans effort et sans bavure grâce à sa transmission par levier et à sa géométrie de coupe spécifique.
- Coupe facile, sans effort et sans bavure avec cisaille pour goulottes CUTFOX-CD
- Les têtes larges et inclinées de la barrette de goulotte garantissent un montage facile et un maintien parfait du couvercle.
- Maintien sécurisé des câbles posés à l'aide d'étriers de retenue encliquetables latéralement sur les barrettes
- Les rivets à expansion plastiques permettent de fixer simplement les goulottes au moyen d'un outil à river.

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 3240630 |
| Conditionnement | 18 Unité(s) |
| Commande minimum | 18 Unité(s) |
| Clé de vente | BE7433 |
| Product key | BE7433 |
| GTIN | 4046356629461 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1☐358 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1☐255,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 39259020 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Goulotte de câblage |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Longueur | 2000 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau | PVC |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Composants | sans plomb |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Absence d'halogène | non |

### Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Section d'utilisation | 4179 mm² (100 %) |
| Nombre de câbles pour un taux de remplissage de 60 % | 156 (2,5 mm² Ø 3,4 mm) |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240630

**CSA**
Identifiant de lhomologation: 80202282

**Approbation du sigle VDE**
Identifiant de lhomologation: 40058456

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E328576

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000012 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 2,686 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr