

# WT-HT HF 7,8X365 - Collier serrant



3240792

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240792>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Collier serrant stabilisé à la chaleur jusqu'à 125 °C (jusqu'à 145 °C pour de courtes durées), pour un regroupement rapide et sûr

## Données commerciales

Référence	3240792
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BE7131
Product key	BE7131
GTIN	4046356705202
Poids par pièce (emballage compris)	5,186 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,186 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	IT

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Attache-câble
Résistance à la traction GRP	540 N

### Dimensions

Largeur	7,8 mm
Longueur	365 mm

### Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
Couleur	transparent
Matériau	PA 6.6
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Composants	exempt de silicone et d'halogène

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	8 mm ... 100 mm
Résistance à la traction	540 N

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante optimale (stockage, transport)	23,00 °C 50,00 % Le polyamide 6.6 possède des propriétés hygroscopiques exceptionnelles. Selon l'humidité ambiante, il absorbe ou rejette l'eau. Les propriétés sont optimales avec un taux d'humidité de 2-3 %. L'emballage spécialement conçu pour l'article permet de maintenir le niveau d'humidité optimal. Afin de conserver des propriétés optimales, il convient de prendre les mesures suivantes lors du stockage : stocker dans l'emballage d'origine fermé, traiter rapidement l'article après déballage, éviter d'exposer aux rayons directs du soleil ou à une arrivée de chaleur directe.
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Température ambiante (montage)	-10 °C ... 60 °C
Résistance au rayonnement UV	non
Température de courte durée	145 °C
Conditions de stockage conseillées	23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité.

### Montage

Type de montage	fixe
-----------------	------

# WT-HT HF 7,8X365 - Collier serrant



3240792

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240792>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
ECLASS-15.0	27140702

### ETIM

ETIM 10.0	EC000046
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# WT-HT HF 7,8X365 - Collier serrant



3240792

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240792>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)