WT-STEEL SH 7,9X679 - Collier serrant

3240830

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240830

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Collier serrant en acier inoxydable (AISI 316), convient aussi aux environnements agressifs (par ex. l'eau salée), avec fermeture à bille, pour une fixation et un regroupement rapides et sûrs

Données commerciales

Référence	3240830
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BE7132
Product key	BE7132
GTIN	4046356705783
Poids par pièce (emballage compris)	99,99 g
Poids par pièce (hors emballage)	12,9 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	GB

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Attache-câble
Résistance à la traction GRP	1335 N

Dimensions

Largeur	7,9 mm
Longueur	679 mm
Epaisseur max.	0,25 mm

Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
Couleur	argenté
Matériau	Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	≤ 203,00 mm
Résistance à la traction	1335 N

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-80 °C ... 538 °C
Température ambiante (montage)	-80 °C ... 538 °C
Résistance au rayonnement UV	oui
Conditions de stockage conseillées	23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité.

Montage

Type de montage	fixe

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240830

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E328576

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000057Y

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
ECLASS-15.0	27140702

ETIM

ETIM 10.0	EC000046

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr