

WP-GR HF IP66 PG11 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240946>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP66, décharge de traction

Données commerciales

Référence	3240946
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356710534
Poids par pièce (emballage compris)	14,175 g
Poids par pièce (hors emballage)	14,175 g
Numéro du tarif douanier	39174000
Pays d'origine	DE

WP-GR HF IP66 PG11 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240946>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe pour tube ondulé
Application	Presse-étoupe
Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection
Sortie du câble	droit
Type de filetage	Pg

Dimensions

Largeur	23 mm
Hauteur	59 mm
Ouverture de clé	21 mm
Ouverture de clé Montage	21 mm 22 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	12 mm
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Matériau	PA 6
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du raccordement vissé	PA
Composants	exempts de silicone, d'halogène et de cadmium

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection
-----------------------	-----------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C

WP-GR HF IP66 PG11 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240946>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240946>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E86359



LR



Approbation du sigle VDE

WP-GR HF IP66 PG11 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240946>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 10.0	EC001178
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GR HF IP66 PG11 BK - Raccord vissé pour gaine de protection



3240946

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240946>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,986 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr