

WP-GT PP HF M40 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241015

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241015>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54



Données commerciales

Référence	3241015
Conditionnement	2 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356711470
Poids par pièce (emballage compris)	28,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	27,2 g
Numéro du tarif douanier	39174000
Pays d'origine	DE

WP-GT PP HF M40 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241015

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241015>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe pour tube ondulé
Application	Presse-étoupe
Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection
Sortie du câble	droit
Type de filetage	métrique

Dimensions

Largeur	50 mm
Hauteur	59 mm
Ouverture de clé	45 mm
Ouverture de clé Montage	45 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du raccordement vissé	PP
Composants	exempt d'halogène

Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection
-----------------------	-----------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 110 °C


WP-GT PP HF M40 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241015

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241015>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241015>



Approbation du sigle VDE

WP-GT PP HF M40 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241015

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241015>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 10.0	EC001178
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GT PP HF M40 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241015

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241015>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

5,899 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr