

# WP-GT BRASS PG11 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241025>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP40



## Données commerciales

Référence	3241025
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356711616
Poids par pièce (emballage compris)	28,59 g
Poids par pièce (hors emballage)	28,59 g
Numéro du tarif douanier	74122000
Pays d'origine	DE

# WP-GT BRASS PG11 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241025>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe pour tube ondulé
Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection
Sortie du câble	droit
Type de filetage	Pg

### Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	30 mm
Ouverture de clé	23 mm
Ouverture de clé Montage	23 mm

### Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	17 mm
--------------------	-------

### Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	11,5 mm
--------------------	---------

### Indications sur les matériaux

Couleur	couleur laiton
Matériau	Laiton, nickelé
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé
Composants	exempt d'halogène

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	Vissage de la gaine de protection
-----------------------	-----------------------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP40
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 250 °C

# WP-GT BRASS PG11 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241025>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241025>



Approbation du sigle VDE

# WP-GT BRASS PG11 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241025>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

### ETIM

ETIM 10.0	EC001180
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

# WP-GT BRASS PG11 - Raccord vissé pour gaine de protection



3241025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241025>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	6fff6166-d86f-4bbb-a009-b4f8fc61cdf4

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,125 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)