

WG-D HF 10,2 BK - Serre-câble



3241102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241102>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Serre-câble, pour le regroupement rapide et sans outil de conducteurs et de câbles, amovible et réutilisable



L'illustration représente l'une des versions de l'article

Données commerciales

Référence	3241102
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	1 000 Unité(s)
Clé de vente	BE7133
Product key	BE7133
GTIN	4046356717311
Poids par pièce (emballage compris)	0,428 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,409 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TW

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Attache-câble
Résistance à la traction GRP	0 N

Dimensions

Largeur	10,2 mm
Longueur	26,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	PA 6.6
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	7,6 mm ... 10,2 mm
Résistance à la traction	0 N

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante optimale (stockage, transport)	23,00 °C 50,00 % Le polyamide 6.6 possède des propriétés hygroscopiques exceptionnelles. Selon l'humidité ambiante, il absorbe ou rejette l'eau. Les propriétés sont optimales avec un taux d'humidité de 2-3 %. L'emballage spécialement conçu pour l'article permet de maintenir le niveau d'humidité optimal. Afin de conserver des propriétés optimales, il convient de prendre les mesures suivantes lors du stockage : stocker dans l'emballage d'origine fermé, traiter rapidement l'article après déballage, éviter d'exposer aux rayons directs du soleil ou à une arrivée de chaleur directe.
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-10 °C ... 60 °C
Résistance au rayonnement UV	non

Montage

Type de montage	Torsader
-----------------	----------

WG-D HF 10,2 BK - Serre-câble



3241102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241102>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 10.0	EC000046
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WG-D HF 10,2 BK - Serre-câble



3241102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241102>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr