

# WP-CN BRASS M10 - Contre-écrou



3241145

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241145>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, pour filetage M10, coloris: argenté



## Avantages

- Les contre-écrous en laiton permettent de bloquer les raccordements vissés pour tube de protection dans les perçages exempts de filetage.
- Filetage métrique selon EN 50262

## Données commerciales

Référence	3241145
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356785518
Poids par pièce (emballage compris)	2,232 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,232 g
Numéro du tarif douanier	74153300
Pays d'origine	DE

3241145

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241145>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Ecrou plat
Type de filetage	M10

### Dimensions

Hauteur	2,8 mm
Type de filetage côté raccordement	M10

### Indications sur les matériaux

Matériau	Laiton, nickelé
----------	-----------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 200 °C
---------------------------------------	-------------------

# WP-CN BRASS M10 - Contre-écrou



3241145

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241145>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

### ETIM

ETIM 10.0	EC003608
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	e0fa748e-0f9c-4073-8784-7768248e0b29