WP-FS HF IP68 M16 - Joint plat

3241175

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241175

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint plat, matériau: Centellen, indice de protection: IP68, coloris: vert, diamètre intérieur: 16 mm



Avantages

- Les bagues d'étanchéité plates en Centellen servent à garantir l'étanchéité des raccordements vissés pour tube de protection sur des surfaces irrégulières
- Indice de protection IP68
- Résistance à l'huile et aux UV, étanchéité à la poussière et à l'eau, exempt d'halogène, haute résistance mécanique

Données commerciales

Référence	3241175
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356785815
Poids par pièce (emballage compris)	0,922 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,56 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Type de filetage	M16

Dimensions

Hauteur	1,8 mm
Diamètre	23 mm
Épaisseur de paroi	1,8 mm

Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	16 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Centellen
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 200 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,1 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr