SCBI 10-6 - Pont de jonction

3246120

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3246120

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure illustre un article similaire

Pont de jonction, nombre de pôles: 10, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	3246120
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BEKZ2X
Product key	BEKZ2X
GTIN	4046356586436
Poids par pièce (emballage compris)	16,16 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,11 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont à visser
Nombre de pôles	10

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Cuivre
Revêtement	étamé

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr