

TB 50 I BU - Blocs de jonction simple



3247187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247187>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 50 mm², section : 16 mm² - 70 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Données commerciales

Référence	3247187
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BEK311
Product key	BEK311
GTIN	4046356723565
Poids par pièce (emballage compris)	120,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	120,07 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction de traversée
Gamme de produits	TB
Nombre de connexions	2
Nombre de rangées	1

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3
--------------------	---

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	4,73 W
---	--------

Caractéristiques de raccordement

Nombre de raccordements par étage	2
Section nominale	50 mm ²
Section assignée AWG	1/0
Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M6
Couple de serrage	6 ... 8 Nm
Longueur à dénuder	24 mm
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide	16 mm ² ... 70 mm ²
Section du conducteur AWG	4 ... 2/0 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	25 mm ² ... 70 mm ²
Section de conducteur souple [AWG]	2 ... 2/0 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	25 mm ² ... 50 mm ²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	25 mm ² ... 50 mm ²
2 conducteurs rigides de même section	10 mm ² ... 16 mm ²
2 conducteurs de même section AWG, rigides	6 ... 4 (conversion selon CEI)
2 conducteurs souples de même section	10 mm ² ... 16 mm ²
2 conducteurs de même section AWG, souples	6 ... 4 (conversion selon CEI)
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique	10 mm ² ... 16 mm ²
Section nominale	50 mm ²
Int. nom.	150 A
Courant de charge maximal	150 A
Tension nominale	1000 V

Dimensions

Largeur	20 mm
Hauteur	70,5 mm
Profondeur sur NS 32	81,5 mm

TB 50 I BU - Blocs de jonction simple



3247187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247187>

Profondeur sur NS 35/15	83,5 mm
-------------------------	---------

Indications sur les matériaux

Couleur	bleu (RAL 5015)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PA

Contrôles électriques

Essai de tension de choc

Tension témoin valeur de consigne	9,8 kV
Résultat	Essai réussi

Essai d'échauffement

Exigence contrôle de l'échauffement	Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat	Essai réussi
Résistance aux courants de courte durée 50 mm ²	6 kA
Résultat	Essai réussi

Rigidité diélectrique à fréquence industrielle

Tension témoin valeur de consigne	2,2 kV
Résultat	Essai réussi

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

Contrôles mécaniques

Résistance mécanique

Résultat	Essai réussi
----------	--------------

Fixation sur le support

Profilé/support de fixation	NS 32/NS 35
Force d'essai, valeur de consigne	10 N
Résultat	Essai réussi

Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

Vitesse de rotation	10 (+/- 2) tr./min
Tours	135
Section de conducteur/poids	16 mm ² /2,9 kg
	50 mm ² / 9,5 kg
	70 mm ² /10,4 kg
Résultat	Essai réussi

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai au brûleur à aiguille

Temps d'action	30 s
Résultat	Essai réussi

Oscillations/grésillements sur bande large

Spécification de contrôle	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spectre	Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant
Fréquence	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ à $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Niveau ASD	6,12 (m/s ²)/Hz
Accélération	3,12g
Durée de contrôle par axe	5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z
Résultat	Essai réussi

Chocs

Forme de choc	Semi-sinusoidal
Accélération	5g
Durée des chocs	30 ms
Nombre de chocs dans chaque sens	3
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat	Essai réussi

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montage

Type de montage	NS 35/7,5
	NS 35/15

TB 50 I BU - Blocs de jonction simple

3247187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247187>



Dessins

Schéma de connexion



TB 50 I BU - Blocs de jonction simple



3247187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247187>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247187>



EAC

Identifiant de l'homologation: KZ7500651131219505



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E60425

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B	600 V	150 A	6 - 1/0	-
C	600 V	150 A	6 - 1/0	-

TB 50 I BU - Blocs de jonction simple



3247187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247187>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC000897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TB 50 I BU - Blocs de jonction simple



3247187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247187>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr