

# HC-RBO 10 - Capot de protection



3247970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247970>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capot de protection, profondeur: 67,7 mm, largeur: 40,8 mm, hauteur: 115,2 mm, coloris: gris



## Données commerciales

Référence	3247970
Conditionnement	6 Unité(s)
Commande minimum	6 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z1X
Product key	BE1Z1X
GTIN	4046356586382
Poids par pièce (emballage compris)	39,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	30,85 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

# HC-RBO 10 - Capot de protection



3247970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247970>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
-----------------	---------------------

### Dimensions

Largeur	40,8 mm
Hauteur	115,2 mm
Profondeur	67,7 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

# HC-RBO 10 - Capot de protection



3247970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247970>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-RBO 10 - Capot de protection



3247970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247970>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)