

HC-RBO 16 BU - Capot de protection



3247998

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247998>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capot de protection, profondeur: 33 mm, largeur: 54,8 mm, hauteur: 164 mm, coloris: bleu



Données commerciales

Référence	3247998
Conditionnement	6 Unité(s)
Commande minimum	6 Unité(s)
Clé de vente	BE1Z1X
Product key	BE1Z1X
GTIN	4046356724470
Poids par pièce (emballage compris)	49,691 g
Poids par pièce (hors emballage)	49,691 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

HC-RBO 16 BU - Capot de protection



3247998

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247998>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
-----------------	---------------------

Dimensions

Largeur	54,8 mm
Hauteur	164 mm
Profondeur	33 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	bleu (RAL 5015)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

HC-RBO 16 BU - Capot de protection



3247998

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247998>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-RBO 16 BU - Capot de protection



3247998

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3247998>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr