

D-PTRV 8 WH A-H LGS - Flasque d'extrémité



3270241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270241>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Flasque d'extrémité, profondeur: 80,8 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 100 mm, coloris: blanc

Avantages

- Repérée de A ... H, lisible horizontalement
- Paroi peu encombrante et couvercle d'extrémité avec fonction d'isolement
- Forme identique aux connecteurs sous-répartiteurs PTRV...

Données commerciales

Référence	3270241
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE6Z1X
Product key	BE6Z1X
GTIN	4055626260242
Poids par pièce (emballage compris)	8,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,3 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

D-PTRV 8 WH A-H LGS - Flasque d'extrémité



3270241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270241>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Flasque d'extrémité
-----------------	---------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Utilisation d'un isolant statique au froid	-60 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)	réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)	réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)	réussi

Dimensions

Largeur	2,2 mm
Largeur de couvercle	2,2 mm
Hauteur	100 mm
Profondeur	80,8 mm

D-PTRV 8 WH A-H LGS - Flasque d'extrémité



3270241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270241>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-PTRV 8 WH A-H LGS - Flasque d'extrémité



3270241

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270241>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,052 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr