

APK 1 - Cache

5022795

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5022795>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capot profilé escamotable, permet, avec son support APK-TU et le profilé de fixation APK-HP, d'obtenir un couvercle de protection escamotable de barrettes de raccordement ; s'encliquette dans le profilé APK-HP, dimensions : 95 x 50 mm



Avantages

- Repérable
- Protection contre les influences de l'environnement
- Protection des pièces sous tension

Données commerciales

Référence	5022795
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE61ZX
Product key	BE61ZX
GTIN	4017918095291
Poids par pièce (emballage compris)	19,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,2 g
Numéro du tarif douanier	39162000
Pays d'origine	DE

APK 1 - Cache

5022795
<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5022795>




Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
-----------------	---------------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	95 mm
Hauteur	50 mm
Longueur	50 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Matériau	Polycarbonate PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 115 °C

APK 1 - Cache


5022795

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5022795>



Dessins

Dessin coté



APK 1 - Cache

5022795

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5022795>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr