

# SS-ZB WH - Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur



5031171

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5031171>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, Rubans, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 5, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 20 mm

## Données commerciales

Référence	5031171
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BG2412
Product key	BG2412
GTIN	4017918095406
Poids par pièce (emballage compris)	1,362 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,356 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Repères pour appareils
Repérage	
Nombre d'étiquettes	5

### Dimensions

Largeur	3,20 mm
Hauteur	19,40 mm
Profondeur	9,00 mm

### Champ de texte

Largeur du champ de texte	20 mm
Hauteur du champ de texte	8 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d'halogène

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

#### Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
---------------------------	---

#### Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

### Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

### Montage

Type de montage	encliqueter
-----------------	-------------

5031171

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5031171>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

5031171

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5031171>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)