

SSMK 96X30 - Repères pour armoire

5032442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5032442>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repères pour armoire, dimensions : 96 x 30 mm, surface utile : 92 x 26 mm, 2 orifices de fixation M3, avec 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30

Avantages

- Les rubans d'étiquettes ES-SSMK... peuvent être repérés à l'aide du CMS-P1-PLOTTER et du chargeur CMS-P1-PAD.
- L'impression est protégée contre les influences extérieures.
- Le support de base est pourvu de deux trous de fixation pour le vissage.
- Repères pour armoires constitués d'un capot transparent et d'un support de base.
- L'étiquette imprimée est introduite dans le capot, qui est alors encliqueté avec le support de base.

Données commerciales

Référence	5032442
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BG241B
Product key	BG241B
GTIN	4017918095819
Poids par pièce (emballage compris)	10,48 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,444 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère
-----------------	--------------

Dimensions

Largeur	96,00 mm
Hauteur	30,00 mm
Profondeur	4,50 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	92 mm
Hauteur du champ de texte	26 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
	blanc (RAL 9010)
	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau embase	PC
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

Intervalle entre perçages	75,00 mm
---------------------------	----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 115 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
---------------------------	---

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Montage

Type de montage	visser, riveter
-----------------	-----------------

SSMK 96X30 - Repères pour armoire



5032442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5032442>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SSMK 96X30 - Repères pour armoire



5032442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5032442>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr