

# AP-NLS - Profilé de recouvrement



5037133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5037133>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé de recouvrement, hauteur: 1000 mm, coloris: incolore

## Données commerciales

Référence	5037133
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE1ZWX
Product key	BE1ZWX
GTIN	4017918106447
Poids par pièce (emballage compris)	85 g
Poids par pièce (hors emballage)	85 g
Numéro du tarif douanier	39169010
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
-----------------	---------------------

### Caractéristiques de raccordement

Remarque	Le profilé de protection doit être utilisé en combinaison avec le support UAB 3032428
----------	---

### Dimensions

Hauteur	1000 mm
---------	---------

### Indications sur les matériaux

Coloris	incolore
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

5037133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5037133>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)(n° CAS: 15571-58-1)
SCIP	fc76d98b-2c76-4701-a6bf-a8487f4a84c2