

# SUBCON 15 HD/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5604603>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur femelle D-SUB, 15 pôles, deux entrées de câble sous 35°, type universel pour tous systèmes, brochage : 1, 2, 3, ..., 14, 15 sur bloc de jonction à vis

## Données commerciales

Référence	5604603
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC511
Product key	DNC511
GTIN	4046356685221
Poids par pièce (emballage compris)	76,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	72,9 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur pr lignes de données
Schéma des pôles	Les raccordements 1:1 se font par l'intermédiaire de bloc de jonction vissés

### Propriétés électriques

Tension nominale $U_N$	48 V AC/DC
Intensité nominale $I_N$	1 A

### Caractéristiques de raccordement

#### Connecteur SUB-D

Type de raccordement	Connecteur femelle D-SUB High Density
----------------------	---------------------------------------

#### Connexion sur circuit imprimé

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	5 mm
Section de conducteur rigide min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple max.	1 mm <sup>2</sup>
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini	26
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi	16
Section de conducteur souple AWG min.	26
Section de conducteur AWG souple max.	18
Couple de serrage	0,22 Nm ... 0,25 Nm

### Interfaces

Signal	point à point
--------	---------------

### Dimensions

Largeur	16 mm
Hauteur	49,8 mm
Longueur	61 mm

#### Dimensions extérieures

Diamètre extérieur min.	4 mm
Diamètre extérieur max.	12,7 mm

5604603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5604603>

## Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	aluminium blanc (RAL 9006)
Matériau du boîtier	ABS, métallisé

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 50
Vis de fixation	4-40 UNC
Couple de serrage	0,4 Nm

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 75 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 80 °C
Altitude	5000 m (Restriction : voir déclaration du fabricant)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

# SUBCON 15 HD/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5604603>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

### ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	76a2b7fe-8a81-476e-b6f8-bc3e73c92363