
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Carte de marquage

8199986

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/8199986

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Carte de marquage, Rouleau, à commander : sous forme de carte, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 14

Avantages

- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères SK ... individuellement selon vos besoins
- Parfait pour le repérage de connecteurs MINICONNEC
- La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.

Données commerciales

Référence	8199986
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8113
Product key	BG8113
GTIN	4055626460642
Poids par pièce (emballage compris)	0,51 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,51 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Repérage jusqu'à 25 pôles

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	5,2 mm

Repérage

Nombre d'étiquettes	14
Nombre d'étiquettes par ligne	1
Nombre de rubans de repérage	14
Technologie de marquage	Transfert thermique

Dimensions

Largeur	50,00 mm
Hauteur	2,80 mm
Profondeur	0,07 mm
Pas	5,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	Polyester
Matériau embase	Polyester
Composants	exempt de silicone et d’halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 150 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Normes et spécifications


Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Type de montage	collage

Dessins

Dessin schématique



① longitudinal (LGS) = horizontal
② transversal (QR) = vertical

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr