

UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R C - Modulo attivo



2906195

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906195>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo VARIOFACE con 16 canali per l'utilizzo con Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, versione lato destro, 3 A, 120 V, verniciatura protettiva



I vantaggi

- Custodia UM-PRO
- Montaggio su guida, compreso piedino di messa a terra
- Fusibile da 3A a innesto per ogni canale
- Circuito stampato verniciato in modo conforme
- Configurazione per ogni canale per contatti di chiusura e apertura
- Concepito per il montaggio sul lato destro del quadro
- Indicatore LED per fusibile fulminato

Dati commerciali

Codice articolo	2906195
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK219H
Codice prodotto	DK219H
GTIN	4055626078052
Peso per pezzo (confezione inclusa)	665,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	665,1 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	US

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di interfaccia
Numero di canali	16
Funzionamento	100 % ED
Vita meccanica	2x 10 ⁷ cicli di manovre
Con equipaggiamento	sì

Caratteristiche elettriche

Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Scheda I/O adatta	TDOB01 (non-redundant)
	TDOB11 (redundant)
	TDOB51 (non-redundant)
	TDOB61 (redundant)

Dati di ingresso

Tensione d'ingresso nominale U_N	24 V DC
Range d'ingresso rispetto a U_N	0,8 ... 1,1
Range tensione d'ingresso	19,2 V DC ... 26,4 V DC
Corrente d'ingresso tipica con U_N	7 mA
Tempo di eccitazione tipica	5 ms
Tempo di diseccitazione tipico	15 ms
Circuito di protezione	diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento

Dati di uscita

Commutazione

Tipo di commutazione del contatto	1 contatto di scambio
Materiale dei contatti	AgSnO
Max. tensione commutabile	120 V AC/DC
Min. tensione commutabile	12 V
Corrente di carico permanente	3 A (Protezione limitata)
Min. corrente	10 mA
Max. potenza commutabile (carico ohmico)	72 W (24 V DC)
	20 W (48 V DC)
	18 W (60 V DC)
	23 W (110 V DC)
	360 VA (120 V AC)
Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito)	no

Dati di collegamento

Livello di controllo

UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R C - Modulo attivo



2906195

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906195>

Collegamento	Connettore maschio D-SUB
Numero collegamenti	1
Numero di poli	37


Livello di campo

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Numero collegamenti	32
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	sì, in caso di guasto del fusibile
----------------------------------	------------------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	184 mm
Altezza	142,3 mm
Profondità	64,7 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 75 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

Note

Note generali	Cavo standard o senza alogeni
Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.



UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R C - Modulo attivo

2906195


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906195>

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



Classifiche

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	6fb9a558-867b-4c0e-bed6-b251a5bc4e42