

# MPS-MT - Connettore di prova



0201744

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201744>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore di prova, con connessione a saldare, sezione del conduttore fino a 1 mm<sup>2</sup>, numero poli: 1, colore: grigio

## I vantaggi

- Con la spina di prova il contatto sicuro avviene nel vano di ponticellamento e in tutte le prese con diametro da 2,3 mm
- Spine di prova a due elementi per la combinazione cromatica singola della spina
- Le spine di prova vengono inserite nel vano funzionale dei morsetti del sistema CLIPLINE complete oppure nell'apposita presa di prova

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0201744       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BE1Z3X        |
| Codice prodotto                     | BE1Z3X        |
| GTIN                                | 4017918098803 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,4 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,3 g         |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | DE            |

# MPS-MT - Connettore di prova



0201744

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201744>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo di prodotto | Spine di prova |
| Numero di poli   | 1              |
| Passo            | 5 mm           |

### Dimensioni

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Larghezza                  | 5 mm                               |
| Altezza                    | 5 mm                               |
| Lunghezza zona di contatto | 10,85 mm                           |
| Diametro connettore        | 2,3 mm                             |
| Passo                      | 5 mm                               |
| Nota sulle dimensioni      | Lunghezza senza cappuccio isolante |

### Indicazioni materiale

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
|--------|-------------------|

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002555 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|