

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Morsetto



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0711409>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,5 mm² - 6 mm², montaggio: Barra collettore N, colore: argento

Dati commerciali

Codice articolo	0711409
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE7331
Codice prodotto	BE7331
GTIN	4017918320621
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,068 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,908 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	IN

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Morsetto



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0711409>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto di derivazione
Numero collegamenti	1
Numero di file	1

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	41 A (con una sezione conduttore di 6 mm²)
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,02 W
Corrente nominale I_N	32 A
Carico di corrente ammissibile sulle barre N	140 A

Dati di collegamento

Sezione nominale	4 mm²
Corrente di carico massima	41 A (con una sezione conduttore di 6 mm²)

Piano 1 superiore 1 inferiore 1

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M4
Coppia di serraggio	1,5 ... 1,8 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	16 mm
Sezione conduttore rigida	0,5 mm² ... 6 mm²
Sezione conduttore AWG	20 ... 10 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm² ... 4 mm²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	20 ... 12 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	0,5 mm² ... 6 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,5 mm² ... 6 mm²
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sezione nominale	4 mm²
Corrente nominale	32 A
Corrente di carico massima	41 A (con una sezione conduttore di 6 mm²)

Dimensioni


AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Morsetto



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0711409>

Disegno quotato



Larghezza	7 mm
Altezza	23,5 mm
Profondità	26 mm
Lunghezza	23,5 mm

Indicazioni materiale


Colore	argento
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Montaggio


Tipo di montaggio	Barra collettore N
-------------------	--------------------

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Morsetto



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0711409>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0711409>



EAC

ID omologazione: KZ7500651131219505

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Morsetto



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0711409>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 10.0	EC000001
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - Morsetto



0711409

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0711409>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com