

TMP/CHARGER - Caricatore



0803670

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803670>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Caricatore per batteria THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), con protezione contro l'inversione di polarità e indicazione dello stato di esercizio, tensione d'esercizio da 10,8 V a 24 V



I vantaggi

- Caricatore per THERMOMARK PRIME
- Consente di caricare TMP/ACCU senza stampante
- L'alimentazione di tensione del caricatore avviene tramite un alimentatore esterno (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) oppure direttamente su una presa accendisigari da 12 V da auto (tensione d'ingresso da 11 V a 14 V) con cavo compreso nella fornitura (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 0803670 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BG122Z |
| Codice prodotto | BG122Z |
| GTIN | 4055626247717 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 752,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 752,5 g |
| Numero tariffa doganale | 85044060 |
| Paese di origine | DE |

TMP/CHARGER - Caricatore



0803670

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803670>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Tipo di prodotto | Accessori sistema di stampa |
|------------------|-----------------------------|

Caratteristiche elettriche

Batteria

| | |
|-------------------|---------|
| Tensione batteria | 18,00 V |
|-------------------|---------|

Dimensioni

| | |
|----------------|--------|
| Larghezza | 136 mm |
| Altezza | 61 mm |
| Lunghezza cavo | 220 mm |

TMP/CHARGER - Caricatore



0803670

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803670>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

21052901

ETIM

ETIM 9.0

EC001184

UNSPSC

UNSPSC 21.0

26111700

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|-----------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-10 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|-------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
|---|-------------------------|