

AP 3-TNS 35 - Cache



5022672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5022672>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support de capot de protection plombable pour montage sur rail DIN NS 35/7,5 et fixation du capot de protection AP 3, avec écrou moleté en plastique M5, encombrement : 13 mm

Avantages

- Large surface de repérage pour rubans d'étiquettes AP-ES
- Les profilés de protection empêchent tout actionnement involontaire de barrettes de raccordement.

Données commerciales


Référence	5022672
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE61ZX
Product key	BE61ZX
GTIN	4017918095277
Poids par pièce (emballage compris)	17,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	18 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de capot de protection
-----------------	--------------------------------

Dimensions

Dessin coté		
Largeur	10 mm	
Hauteur	89 mm	
Profondeur	90 mm	
Profondeur sur NS 35/7,5	92,5 mm	
Profondeur sur NS 35/15	100 mm	
Longueur	89 mm	

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

AP 3-TNS 35 - Cache


5022672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5022672>



Dessins

Dessin coté



5022672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5022672>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,135 kg CO2e
---------	---------------