BMKL 50X12 WH - Feuille d'étiquettes DIN-A4

5032387

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5032387

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Feuille d'étiquettes DIN-A4, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 63, hauteur du champ de texte: 12 mm, largeur du champ de texte: 50 mm

Avantages

- Ces étiquettes ont été spécialement conçues pour les imprimantes laser.
- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMKL ... individuellement selon vos besoins.
- Impression possible avec toutes les imprimantes laser courantes
- Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking »
- Pour réaliser des étiquettes personnalisées, des feuilles de repérage non poinçonnées SK-U ... sont disponibles

Données commerciales

Référence	5032387
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2414
Product key	BG2414
GTIN	4017918095789
Poids par pièce (emballage compris)	14,514 g
Poids par pièce (hors emballage)	11,227 g
Numéro du tarif douanier	39199080
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	L'impression peut varie selon l'imprimante laser

Propriétés du produit

Type de produit	Repères pour appareils

Repérage

Nombre d'étiquettes	63
Nombre d'étiquettes par ligne	3
Technologie de marquage	Impression laser Office

Dimensions

Largeur	12,00 mm
Hauteur	50,00 mm
Profondeur	0,09 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	50 mm
Hauteur du champ de texte	12 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau embase	Polyester
Composants	exempt de silicone

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	20 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	40 % ... 50 %

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VDMA 24364:2018-05
Résultat	Essai réussi

Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023
Exigence	≥ 5 N
Résultat	Essai réussi

Essai de scotch

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h
Méthode	Irradiation artificielle.

Résistance à la température

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03
Durée du contrôle	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	Essai réussi

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2]	Essai réussi
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Essai réussi

Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants

Spécification de contrôle	ISO 175:2010 (sur la base de la norme)
Durée du contrôle	168 h
Eau salée (350 g/l) [CAS n° -]	Essai réussi
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Essai réussi
IRM 901	Essai réussi
IRM 902	Essai réussi
IRM 903	Essai réussi

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 22479:2022-08
Résultat	Essai réussi
Méthode	Méthode B
Cycles	2

Essai au brouillard salin


Spécification de contrôle	DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Montage

Type de montage	collage

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr