# HC-STA-B16-HHFD-1STP21-EL-AL - Custodia

1412651

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412651

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia protettiva B16, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x Pg21, altezza: 76 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

## I vantaggi

- Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1412651 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APB |
| Codice prodotto | AF7APB |
| GTIN | 4055626059693 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 221,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 235 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | PL |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Indicazioni sulla famiglia di prodotti | per inserti portacontatti HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Nota per l'utilizzo | compatibile con telai portamoduli con funzione click-in |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | B16 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg21 |
| Uscita cavo | laterali |
| Connessione a vite Pg | senza |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato | |
| Larghezza | 44 mm |
| Altezza | 76 mm |
| Lunghezza | 93,5 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | non rivestito |

### Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg21 |
| Tipo di bloccaggio | Pin |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP66 |
| | IP67 |
| Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| | 4X (UL 50e) |
| | 12 (UL 50e) |

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | IK09 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

## Disegni

Disegno quotato




Disegno quotato

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412651

**DNV**
ID omologazione: TAE000037S

**cUL Recognized**
ID omologazione: E255026

**UL Recognized**
ID omologazione: E255026

**EAC**
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000437 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 4,085 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com