

# GPA 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0813996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0813996>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Lastra per incisione per utilizzo esterno, Piastra, su misura, siglatura custom, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 300 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	0813996
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG2415
Codice prodotto	BG2415
GTIN	4017918980672
Peso per pezzo (confezione inclusa)	164 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	164 g
Numero tariffa doganale	39203000
Paese di origine	DE

# GPA 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0813996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0813996>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Codificatore dispositivo siglato
------------------	----------------------------------

### Siglatura

Tecnologia di siglatura	Incisione
-------------------------	-----------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
--------------------	-------------------------------------

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

### Montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio con viti, rivetti
-------------------	-----------------------------

### Indicazioni materiale

Colore	su misura
--------	-----------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
--------------------	-------------------------------------

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

### Dimensioni

Larghezza	300 mm
Lunghezza	280 mm

#### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	300 mm
------------------------------	--------

# GPA 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0813996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0813996>

Altezza del campo di testo	280 mm
----------------------------	--------

# GPA 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0813996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0813996>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281103

### ETIM

ETIM 9.0

EC001288

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

# GPA 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0813996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0813996>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)