

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra diverse versioni dell'articolo

Lastra per incisione per utilizzo esterno, Piastra, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 300 mm

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 0814005 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BG2415 |
| Codice prodotto | BG2415 |
| GTIN | 4017918980665 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 173,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 170 g |
| Numero tariffa doganale | 39203000 |
| Paese di origine | DE |

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per dispositivi |
|------------------|---------------------------|

Siglatura

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Numero dei cartellini singoli | 1 |
| Tecnologia di siglatura | Incisione |

Dimensioni

| | |
|------------|-----------|
| Larghezza | 300,00 mm |
| Altezza | 280,00 mm |
| Profondità | 1,60 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|--------|
| Larghezza del campo di testo | 300 mm |
| Altezza del campo di testo | 280 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------------|---------|
| Colore | argento |
| Materiale, elemento base | ABS |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
|--------------------|---|

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
|--------------------|-------------------------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com