# CES-B16-SFFS-PLBK - Telaio di tenuta

0801659

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801659

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio di tenuta, con bloccaggio a vite, tipo: B16, Numero degli isolatori per cavi (piccoli): 8, materiale: PA (senza alogenati), colore: nero, lunghezza: 120 mm, larghezza: 58 mm, altezza: 20 mm

## I vantaggi

- Utilizzabile anche con aperture standard a parete di connettori industriali robusti

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 0801659 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7CAX |
| Codice prodotto | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674133 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 163,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 163,6 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | PL |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Nota per l'utilizzo | Viti di fissaggio non fornite in dotazione. La larghezza massima dell'apertura della parete può essere di 51 mm (invece che 35 mm, come nel caso del connettore industriale robusto). |


### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Telai per isolatori passanti |
| Tipo | B16 |
| Tipo di telaio | Telai di tenuta |

### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Coppia di serraggio | 2 Nm ... 4 Nm (Vite di bloccaggio) |
| | 1,8 Nm (Vite di fissaggio, M4 (ISO4762 / DIN912)) |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 58 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Distanza fori orizzontale | 32 mm |
| Distanza fori verticale | 103 mm |
| Diametro foro | 5,5 mm |

Dimensioni di montaggio

| | |
|---|---|
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 86 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale | PA (senza alogenati) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Numero degli isolatori per cavi | 0 ... 8 (isolatori piccoli, a seconda del numero di isolatori grandi installati) |
| | 0 ... 2 (isolatori grandi, a seconda del numero di isolatori piccoli installati) |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP54 |
| | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C (statico) |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Nota per il montaggio | Vite di bloccaggio M4 con testa a esagono cavo da 3 mm, coppia: 3 ... 4 Nm, 1 custodia mobile di grandi dimensioni occupa lo spazio di 4 custodie mobili piccole, vite di fissaggio: M4 (ISO 4762/DIN 912), coppia: 1,8 Nm |
| | La guarnizione piatta in dotazione deve essere usata tra la parete e il telaio di tenuta in caso di montaggio a parete. IP54: con montaggio verticale/orizzontale del telaio di tenuta (uscita cavi in basso). IP65: con l'impiego di un isolatore passante conico CES-SRC-BK / CES-LRC-BK e montaggio verticale/ orizzontale (uscita cavi in basso) del telaio di tenuta direttamente sulla parete della custodia e impiego di una fascetta fermacavi da 3,6 mm (ad es. articolo 3240744). |


## Disegni

Disegno quotato





Disegno quotato

Disegno quotato




Dima di foratura:

Disegno schema



## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801659

**cUL Recognized**
ID omologazione: E255026

**UL Recognized**
ID omologazione: E255026

**DNV**
ID omologazione: TAE00003VJ

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002624 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 1,431 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com