

# GPE 27X18 WH/R CUS - Materiale da incidere



0824424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824424>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Materiale da incidere, ordinabile: opaco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm



## I vantaggi

- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi GPE... singolarmente secondo le vostre indicazioni
- La pellicola adesiva impiegata garantisce un'elevata adesività anche su superfici difficili
- Materiale a due strati
- La scheda è formata da cartellini singoli preconfezionati e autoadesivi

## Dati commerciali

Codice articolo	0824424
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8145
Codice prodotto	BG8145
GTIN	4046356352949
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	21,5 g
Numero tariffa doganale	39203000
Paese di origine	PL

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	30
Numero di cartellini per riga	3
Tecnologia di siglatura	Incisione

### Dimensioni

Larghezza	27,00 mm
Altezza	18,00 mm
Profondità	0,85 mm
Lunghezza	18 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	27 mm
Altezza del campo di testo	18 mm

### Indicazioni materiale

Spessore adesivo	50 µm
Colla	Acrilato
Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	TRANSPLY-ABS
Materiale, elemento base	TRANSPLY-ABS
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

### Montaggio

# GPE 27X18 WH/R CUS - Materiale da incidere

0824424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824424>



Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

# GPE 27X18 WH/R CUS - Materiale da incidere



0824424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824424>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# GPE 27X18 WH/R CUS - Materiale da incidere



0824424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824424>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)