

# MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile



0803944

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803944>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, giallo/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lung. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm

## I vantaggi

- Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
- Il materiale autoadesivo in formato continuo è particolarmente adatto per la siglatura professionale e permanente di vari componenti e mezzi d'esercizio nella costruzione di quadri elettrici, controllori e impianti
- Grazie al formato continuo, a seconda dell'applicazione è possibile realizzare in modo flessibile un'etichetta nella lunghezza richiesta individualmente
- Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostroato corrispondente
- Il materiale è certificato cUL

## Dati commerciali

Codice articolo	0803944
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG241E
Codice prodotto	BG241E
GTIN	4055626212234
Peso per pezzo (confezione inclusa)	86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	81,7 g
Numero tariffa doganale	96121010
Paese di origine	CN

# MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile



0803944

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803944>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
Caratteristica di prodotto	Altamente flessibile

### Siglatura

Tecnologia di siglatura	Trasferimento termico
-------------------------	-----------------------

### Dimensioni

Lunghezza rotolo	8,00 m
Altezza	24 mm
Profondità	0,07 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	8000 mm
Altezza del campo di testo	22 mm

### Indicazioni materiale

Spessore pellicola	70 µm
Colla	Acrilato
Colore	multicolore (RAL -) giallo (RAL 1018) nero (RAL 9005)
Materiale	Polimero di vinile
Materiale, elemento base	Polimero di vinile
Sostanze contenute	senza silicone e cadmio

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
--------------------	-------------------------------------

# MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile



0803944

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803944>

	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo (99 %) [67-63-0]	Prova superata
n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN EN ISO 22479:2022-08
Risultato	Prova superata
Procedimento	Metodo B
Cicli	2

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Risultato	Prova superata

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

# MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile



0803944

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803944>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803944>



**cULus Recognized**

ID omologazione: MH48542

# MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile



0803944

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803944>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile



0803944

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803944>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

1,292 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)