

UC-EMLP (60X30) YE CUS - Targhetta in plastica




0824563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824563>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm



I vantaggi

- Tutti i cartellini autoadesivi per apparecchiature US-EMLP ... sono disponibili anche con siglatura custom

Dati commerciali

Codice articolo	0824563
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8147
Codice prodotto	BG8147
GTIN	4046356357029
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,67 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,67 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

UC-EMLP (60X30) YE CUS - Targhetta in plastica



0824563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824563>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

Siglatura

Numero di cartellini per riga	1
Tecnologia di siglatura	Tecnologia UV-LED

Dimensioni

Larghezza	60,00 mm
Altezza	30,00 mm
Profondità	1,20 mm
Lunghezza	30 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	60 mm
Altezza del campo di testo	30 mm

Indicazioni materiale

Spessore adesivo	250 µm
Colla	Acrilato
Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

0824563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824563>

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Norme

Norme/Disposizioni	EN 45545-2
--------------------	------------

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

UC-EMLP (60X30) YE CUS - Targhetta in plastica



0824563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824563>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-EMLP (60X30) YE CUS - Targhetta in plastica



0824563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824563>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,13 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com