

GPK/SK 296X200X1,5 RD/WH - Foglio da incidere



0830148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830148>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra diverse versioni dell'articolo

Foglio da incidere, Piastra, rosso/bianco, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 200 mm, larghezza del campo di testo: 296 mm

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 0830148 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2415 |
| Codice prodotto | BG2415 |
| GTIN | 4046356632485 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 106,11 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 106,11 g |
| Numero tariffa doganale | 39203000 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per dispositivi |
|------------------|---------------------------|

Siglatura

| | |
|-------------------------------|---|
| Numero dei cartellini singoli | 1 |
|-------------------------------|---|

Dimensioni

| | |
|------------|-----------|
| Larghezza | 296,00 mm |
| Altezza | 200,00 mm |
| Profondità | 1,63 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|--------|
| Larghezza del campo di testo | 296 mm |
| Altezza del campo di testo | 200 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Spessore adesivo | 50 µm |
| Colla | Acrilato |
| Colore | multicolore (RAL -) |
| | rosso (RAL 3001) |
| | bianco (RAL 9010) |
| Materiale | TRANSPLY-ABS |
| Materiale, elemento base | TRANSPLY-ABS |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
|--------------------|---|

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
|--------------------|-------------------------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

0830148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830148>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0830148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830148>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com