


# SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Scheda di siglatura



0825990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825990>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scheda di siglatura, Rotolo, ordinabile: su carte, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 4,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 12

## I vantaggi

- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi SK ... singolarmente secondo le vostre indicazioni
- Ideale per la siglatura di connettori COMBICON
- La gamma SK permette di siglare con strisce di siglatura autoadesive i prodotti che non dispongono di una scanalatura portacartellini

## Dati commerciali

Codice articolo	0825990
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8113
Codice prodotto	BG8113
GTIN	4055626320427
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,825 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,654 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

# SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Scheda di siglatura



0825990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825990>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Siglatura fino a max 25 poli
--------------------------	------------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	4,15 mm

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	12
Numero di cartellini per riga	1
Numero strisce di siglatura	12
Tipo di scanalatura	Etichetta
Tecnologia di siglatura	Trasferimento termico

### Dimensioni

Larghezza	50,00 mm
Altezza	3,80 mm
Profondità	0,07 mm
Passo	4,15 mm

### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	Poliestere
Materiale, elemento base	Poliestere
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

### Montaggio

# SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Scheda di siglatura



0825990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825990>

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

# SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Scheda di siglatura



0825990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825990>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Scheda di siglatura



0825990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825990>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)