

SD-WMTB (92X10) VA - Supporto per segnafilo



0826598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826598>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



I vantaggi

- Montaggio semplice con UNIFOX-CT M7,9
- Il fissaggio avviene con fascette fermacavi in acciaio inox
- Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni
- I singoli segnamorsetti in acciaio inox vengono posizionati sui rispettivi supporti

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 0826598 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BG231A |
| Codice prodotto | BG231A |
| GTIN | 4046356412964 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,606 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,596 g |
| Numero tariffa doganale | 73269098 |
| Paese di origine | SE |

SD-WMTB (92X10) VA - Supporto per segnafile



0826598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826598>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Portacartellini |
|------------------|-----------------|

Dimensioni

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 10 mm |
| Lunghezza | 92 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 92 mm |
| Altezza del campo di testo | 10 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Colore | argento |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Materiale, elemento base | Acciaio inox |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|------------|
| Diametro esterno conduttore | > 16,00 mm |
|-----------------------------|------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -80 °C ... 400 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi

| | |
|--------------------|--|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
| Applicazione | ≥ 5 N |
| Risultato | Prova superata |

Test nastro adesivo

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|--------------------|--|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

SD-WMTB (92X10) VA - Supporto per segnafile



0826598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826598>

| | |
|--|----------------|
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0] | Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] | Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] | Prova superata |

Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti

| | |
|---|------------------------------|
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. -] | Prova superata |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a fascette |
|-------------------|----------------------|

SD-WMTB (92X10) VA - Supporto per segnafile



0826598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826598>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001530 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

SD-WMTB (92X10) VA - Supporto per segnafile



0826598

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826598>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com