

# WM-CARRIER/B (48X10)LPR - Supporto per segnacavi



0830423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830423>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo:  $\geq 6$  mm, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 48 mm



## Dati commerciali

Codice articolo	0830423
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BG231A
Codice prodotto	BG231A
GTIN	4046356716130
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,683 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,676 g
Numero tariffa doganale	39204910
Paese di origine	DK

# WM-CARRIER/B (48X10)LPR - Supporto per segnacavi



0830423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830423>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

### Dimensioni

Larghezza	70 mm
Altezza	14 mm
Profondità	0,36 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	48 mm
Altezza del campo di testo	10 mm

### Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colla	Acrilato
Colore	trasparente
Materiale	Poliestere
Materiale, elemento base	Poliestere
Sostanze contenute	senza alogenati

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	≥ 6,00 mm
-----------------------------	-----------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

#### Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN EN ISO 22479:2022-08
Risultato	Prova superata
Procedimento	Metodo B

# WM-CARRIER/B (48X10)LPR - Supporto per segnacavi



0830423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830423>

Cicli	2
-------	---

## Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Risultato	Prova superata

## Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a fascette
-------------------	----------------------

# WM-CARRIER/B (48X10)LPR - Supporto per segnacavi



0830423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830423>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# WM-CARRIER/B (48X10)LPR - Supporto per segnacavi



0830423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830423>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)