C S6 A 450X620X210 - Custodia vuota

0899108

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899108

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 450 mm x 620 mm x 210 mm, tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile, componenti della fornit - ATD: Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro, Piastre di montaggio, Chiave a doppia mappa, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro

I vantaggi

- Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
- Le morsettiere pronte per l'uso consentono di ridurre l'impegno e i costi di montaggio e omologazione
- Piastre flangiate possibili sui quattro lati della custodia, inclusa protezione di tenuta
- Le custodie possono essere adattate con filettature, fori e aperture rettangolari tenendo conto dei requisiti di legge

Dati commerciali

Codice articolo	0899108
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH9112
Codice prodotto	BH9112
GTIN	4046356928700
Peso per pezzo (confezione inclusa)	19,53 kg
Peso per pezzo (confezione esclusa)	19,53 kg
Numero tariffa doganale	94032080
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsettiera
Volume di consegna	Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro
	Piastre di montaggio
	Chiave a doppia mappa
	Staffa di fissaggio con viti di montaggio
	Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno
	Istruzioni per l'installazione


Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	I

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima	30,6 W (T6 fino a 40 °C)
	19,1 W (T6 fino a 55 °C)
	11,4 W (T6 fino a 65 °C)
	42,1 W (T5 fino a 40 °C)
	30,6 W (T5 fino a 55 °C)
	23 W (T5 fino a 65 °C)
	49,7 W (T4 fino a 40 °C)
	23,9 W (T4 fino a 55 °C)
	30,6 W (T4 fino a 65 °C)

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	450 mm
Altezza	620 mm
Profondità	210 mm
larghezza libera, lunghezza max. guide	788 mm
Spessore materiale max.	2 mm

Indicazioni materiale

Colore	color argento
Materiale	Acciaio inox 316L/1.4404
Materiale guarnizione	Silicone

Finitura superficiale	spazzolato
Nota	Grana 240

Caratteristiche meccaniche

Note generali

Tipo di chiusura (GRP)	Sportello con cerniera sostituibile Fissaggio a un quarto di giro con testa doppia

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Grado di protezione (codice IP)

Grado di protezione	IP66

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 135 °C

Montaggio


Nota per il montaggio	Linguette di fissaggio esterne

Disegni

Disegno quotato



Disegno schema



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27180101
ECLASS-15.0	27180101

ETIM

ETIM 10.0	EC000261

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com