# E PX A 360X360X91 - Custodia vuota

0899321

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899321

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra un articolo simile

Custodia vuota, materiale: Poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite, nero, 360 mm x 360 mm x 91 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 0899321 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BH9142 |
| Codice prodotto | BH9142 |
| GTIN | 4055626275901 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 99,99 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99,99 g |
| Numero tariffa doganale | 85480090 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Note generali | Pronto per l'integrazione diretta di una guida di supporto |


### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Morsettiera |
| Tipo | Custodie vuote Ex con coperchio |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|---|---|
| Classe di protezione | II |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 360 mm |
| Altezza | 360 mm |
| Profondità | 91 mm |
| larghezza libera, lunghezza max. guide | 343 mm |
| Lunghezza max. equipaggiamento | 320 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale | Poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | Silicone |
| Sostanze contenute | senza alogenati |

### Caratteristiche meccaniche

Note generali

| | |
|---|---|
| Tipo di chiusura (GRP) | coperchio avvitato Vite +/- |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Grado di protezione (codice IP)

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP66 |

Condizioni ambientali


| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 127 °C |

### Montaggio


| | |
|---|---|
| Nota per il montaggio | Linguette di fissaggio esterne disponibile come opzione |
| | foro cieco integrato |
| Montaggio diretto guide | sì |
| Tipi di guide DIN utilizzabili | NS 35 |

## Disegni

Disegno quotato




Disegno schema



## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
| ECLASS-15.0 | 27180101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000261 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com