# WS 4- 6 - Targhetta di segnalazione

1004209

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004209

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo (RAL 1018), siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1




## I vantaggi

- Il fissaggio delle targhette di segnalazione nei vani di ponticellamento dei morsetti componibili UK... avviene con viti di plastica
- I morsetti collegati alla rete di alimentazione vengono coperti e siglati in maniera sicura mediante targhette di segnalazione
- Si evita così un contatto accidentale del punto di connessione

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1004209 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2511 |
| Codice prodotto | BG2511 |
| GTIN | 4017918011932 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,04 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Codificatori di impianti |
| Tipo | Rettangolo |
| Numero di poli | 4 |
| Passo | 6 mm |

Siglatura

| | |
|---|---|
| Numero dei cartellini singoli | 1 |
| Siglatura | Simbolo della tensione e avvertenza in inglese |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 24,00 mm |
| Altezza | 21,00 mm |
| Profondità | 24,00 mm |
| Passo | 6 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore (Etichetta) | giallo (RAL 1018) |
| Colore (Siglatura) | nero (RAL 9005) |
| Colore (Bloccaggio) | rosso (RAL 3001) |
| Materiale, elemento base | PVC |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -15 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Innesto |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27281107 |
| ECLASS-13.0 | 27281107 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001777 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com