# PML-M100 (D50)R - Segnale di obbligo

1014180

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014180

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnale di obbligo, Rotolo, blu (RAL 5015), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

## I vantaggi

- I cartelli di obbligo PML-M ... prestampati a colori senza simboli consentono di realizzare targhette di obbligo personalizzate. Nel software PROJECT complete è disponibile un'ampia varietà di simboli
- L'etichetta è costituita da una pellicola in PVC morbido e altamente flessibile che si adatta alle superfici irregolari
- I cartelli di divieto soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
- In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi PML-M ... singolarmente secondo le vostre indicazioni

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1014180 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BG2611 |
| Codice prodotto | BG2611 |
| GTIN | 4046356784207 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 405,71 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 472,4 g |
| Numero tariffa doganale | 39199080 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Codificatori di impianti |
| Campo di applicazione | Segnali di obbligo |
| | Siglatura degli obblighi a norma ISO 7010 |
| Tipo | tonda |

Siglatura

| | |
|---|---|
| Numero dei cartellini singoli | 500 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 50,00 mm |
| Altezza | 50,00 mm |
| Profondità | 0,08 mm |

Campo di testo

| | |
|---|---|
| Larghezza del campo di testo | 50 mm |
| Altezza del campo di testo | 50 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Spessore pellicola | 60 µm |
| Spessore adesivo | 25 µm |
| Colla | Acrilato |
| Colore | blu (RAL 5015) |
| Materiale, elemento base | PVC |
| Sostanze contenute | privo di silicone |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 22 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 55 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

| | |
|---|---|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |

Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
| Applicazione | ≥ 5 N |
| Risultato | Prova superata |

Test nastro adesivo

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |

Stoccaggio a temperatura controllata

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Test Bb |
| Durata | 96 h |
| Temperatura di prova | 105 °C |

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0] | Prova superata |
| n-esano<br>[CAS No. 110-54-3] | Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prova superata |

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |

Prova in nebbia salina

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | colla |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 40200201 |
| ECLASS-15.0 | 40200201 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001777 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com