

PML-T101 (26X280)R - Marcatore per tubazioni



1014229

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014229>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Marcatore per tubazioni, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 250, altezza del campo di testo: 26 mm, larghezza del campo di testo: 280 mm

I vantaggi

- Marcatori per tubazioni da incollare, in bianco
- Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
- Siglatura di tubazioni secondo DIN 2403
- In combinazione con i cartelli sostanze pericolose PML-GHS è possibile una siglatura secondo l'Ordinanza sulle Sostanze Pericolose
- Elevata forza adesiva
- La presenza di una fitta serie di fori sulle punte della freccia consente di staccare facilmente la punta che non è necessaria
- Elevata stabilità termica
- Gruppo 1 (acqua)

Dati commerciali

Codice articolo	1014229
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG2611
Codice prodotto	BG2611
GTIN	4046356784252
Peso per pezzo (confezione inclusa)	495,21 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	495,21 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	DE

PML-T101 (26X280)R - Marcatore per tubazioni



1014229

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014229>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Codificatori di impianti
Campo di applicazione	Cartellini per tubazioni
	Siglatura dei tubi secondo la norma DIN 2403
Tipo	Rettangolo

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	250
-------------------------------	-----

Dimensioni

Larghezza	280,00 mm
Altezza	26,00 mm
Profondità	0,08 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	280 mm
Altezza del campo di testo	26 mm

Indicazioni materiale

Spessore pellicola	50 µm
Spessore adesivo	24 µm
Colla	Acrilato
Colore	verde (RAL 6021)
Materiale, elemento base	Poliestere

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	20 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	40 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo (99 %) [67-63-0]	Prova superata
n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata

PML-T101 (26X280)R - Marcatore per tubazioni



1014229

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014229>

Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata
--	----------------

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN EN ISO 22479:2022-08
Risultato	Prova superata
Procedimento	Metodo B
Cicli	2

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

PML-T101 (26X280)R - Marcatore per tubazioni



1014229

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014229>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	40200202
ECLASS-15.0	40200202

ETIM

ETIM 10.0	EC001777
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-T101 (26X280)R - Marcatore per tubazioni



1014229

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014229>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com