

CARRIER-PMP (110X38) - Portacartellini



0831056

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831056>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Portacartellini, nero (RAL 9005), in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 110 mm



I vantaggi

- Il portacartellini CARRIER-PMP (110x38) viene utilizzato in combinazione con il cartellino innestabile UC-PMP o PMP-RFID ... e le targhette di identificazione dei supporti PMT o PMST.
- Il Carrier è dotato di linguette di inserimento che impediscono la caduta dei cartellini. Inoltre, i PMST (10x38) possono essere fissati sul carrier con l'aiuto del rivetto di fissaggio RVT-PA 3,5 BK
- Il campo d'impiego è l'identificazione chiara di dispositivi e quadri elettrici
- Il montaggio può avvenire con viti e fascette SCRT o le fascette fermacavi WT.

Dati commerciali

Codice articolo	0831056
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG261A
Codice prodotto	BG261A
GTIN	4046356940870
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,05 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26,92 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	117,50 mm
Altezza	42,50 mm
Profondità	20,00 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	110 mm
Altezza del campo di testo	38 mm

Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, elemento base	PA
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	120 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio con viti, rivetti
-------------------	-----------------------------

0831056

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831056>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,166 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com