

# CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - Portacartellini



0831068

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831068>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Portacartellini, nero (RAL 9005), in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 110 mm



## I vantaggi

- Il portacartellini CARRIER-PMP viene utilizzato in combinazione con il cartellino innestabile UCT-PMP ...
- Il campo d'impiego è l'identificazione chiara di dispositivi e quadri elettrici
- Il montaggio avviene con viti o rivetti

## Dati commerciali

Codice articolo	0831068
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG261A
Codice prodotto	BG261A
GTIN	4046356941013
Peso per pezzo (confezione inclusa)	51,56 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	51,56 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

### Dimensioni

Larghezza	139,77 mm
Altezza	67,77 mm
Profondità	20,00 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	110 mm
Altezza del campo di testo	38 mm

### Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, elemento base	PA
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	120 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

### Montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio con viti, rivetti
-------------------	-----------------------------

0831068

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831068>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

0831068

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831068>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)